

HEDI

Kabeloproller, Type: 15N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081194 15N
GTIN	4003644016990
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Kabeloproller met **geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting. Eenvoudige montage aan wand of plafond, met **150° zwenkbereik**.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Opmerking:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.

Technische beschrijving

Kabelklasse	H07RN-F
Type	15N
Materiaal kabel	Neopreen
Kabellengte	15 m
Breedte	185 mm
Lengte	325 mm

Kabelopbouw	3G1,5
Nominaal vermogen afgerold	2000 (16 A) W
Hoogte	275 mm
Behuizingsmateriaal	Kunststof
Nominale spanning	250 V
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Producttype	Kabelroller