


**DNMG 150608, Soort: KW10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 KW10
GTIN	4960664224388
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 KW10 Soort: KW10
Spaanbreker: AH
Snijdiepte a_p : 0,8 - 3,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 400 m/min
Spaanbreker	AH
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,8 - 3,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N

Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien