

**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 28
GTIN	4047109025608
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)×D.**
- **Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.**

Toepassing:

- **Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.**
- **Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.**
- **Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.**

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

Technische beschrijving

Centreerpunt-maat	26
-------------------	----

Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Schroef voor basisdeel	239652 6IP2
Basisdeelmaat	26
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	28
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 26	236655 26
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 26	236656 26
KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm	236654 26
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP	239655 6IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm	236652 26
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1	239655 8IP1
KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal Type 26	236657 26
KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm	236653 26