

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HB7310, Grootte / aantal:
110302/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2682 110302/30
GTIN	4067263107705
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Snijdiepte a_p	0,15 - 1,75 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261222 HB7310
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VBGT 110302 Soort HB7310

261222 HB7310