

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HB7310, Grootte / aantal:  
160408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2682 160408/50
GTIN	4067263107767
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Aantal	50
Inhoud	261234 HB7310
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VB.T 160408 Soort HB7310

261234 HB7310