

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HB7310, Grootte / aantal:
160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2682 160404/30
GTIN	4067263107743
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261232 HB7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 160404 Soort HB7310

261232 HB7310