

**DNMG 150604, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250796 SW05
GTIN	4960664629725
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 SW05 Soort: SW05
 Spaanbreker: MU
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	MU
Hoofdtoepassing	Ti
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien