

**KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50, 3xD, Ø DC m7: 36mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236635 36     |
| GTIN          | 4047109099777 |
| Artikelklasse | 24P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.**
- **Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter  $\pm 0,1$  mm).**
- **Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).**
- **3 – 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.**
- **Voor niet-roterend en roterend gebruik.**
- **Excentrisch boren: Ø-afhankelijk tot 1,5 mm.**

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

- **Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.**
- **Op aanvraag – linkssnijdend; – 2xD, ... ; – andere Ø; – speciale uitvoeringen – torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.**

**Technische beschrijving**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Nuttige lengte L <sub>1</sub>        | 108 mm |
| Bereikbare maximale Ø door uitsturen | 37 mm  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>          | 50 mm                |
| Wisselplaatschroevenset                | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Aantal snijkanten Z                    | 1                    |
| ISO-code wisselplaat                   | WOEX 05T304 24-...   |
| Serie                                  | KUB Trigon®          |
| Nominale Ø D                           | 36                   |
| Maximale verstelgrens V <sub>max</sub> | 0,5 mm               |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub>          | 148 mm               |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot    | 3×D                  |
| Schacht                                | ABS                  |
| Boortoepassing                         | Centreerboren        |
| Boortoepassing                         | doorboren            |
| Boortoepassing                         | Bol                  |
| Boortoepassing                         | beperkt dwarsboren   |
| Boortoepassing                         | Uitholling           |
| Boortoepassing                         | Schuine uittrede     |
| Boortoepassing                         | schuin aanboren      |
| Inwendige koeling                      | ja                   |
| Producttype                            | Wisselplaatboor      |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3  |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP       | 674252 8IP  |
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2                     | 239652 8IP2 |