

**Vleugeldeurkast set met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Aantal kasten: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949502 2
GTIN	4067263107781
Artikelklasse	90N

**Omschrijving****Uitvoering:**

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Zie voor meer informatie over sloten nr. 950050 – 950060. Met volledig plaatstalen vleugeldeuren.

**Levering:**

2x nr. 949501 gr. 2000.

**Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte	1000 mm
Gewicht	69 kg
Diepte	400 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

## Gegevensblad

Handgreep positionering	midden
Hoogte	2000 mm
Nuttige hoogte	1840 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal legborden	4
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	60 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	225 graden
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Ordnerkast

### Accessoires

Extra legbord Type 1000	949514 1000
-------------------------	-------------