

**Vleugeldeurkast set met legborden, Aantal kasten: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949532 2
GTIN	4067263107798
Artikelklasse	90N

Omschrijving**Uitvoering:**

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Compleet met **4 legborden** van verzinkte plaat.

Levering:

2x nr. 949531 gr. 1950/A.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	midden
Aantal legborden	4
Diepte	430 mm
Hoogte	1950 mm

Model	A
Nuttige hoogte	1820 mm
Gewicht	74 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Breedte	950 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Ordnerkast

Accessoires

Extra legbord Type 950	949534 950
------------------------	------------