

**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 21mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 21
GTIN	4047109293397
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)×D.**
- **Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.**

Toepassing:

- **Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.**
- **Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.**
- **Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.**

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
----------------------	-------------

Schroef voor basisdeel	239655 8IP
Centreerpunt-maat	20
Aantal snijkanten Z	1
Basisdeelmaat	20
Wisselplaatschroevenset	239655 6IP (1,01 Nm)
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	21
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal Type 20	236657 20
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 20	236655 20
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP1	239655 6IP1
KOMET® Basisdeel Ø DC 20 mm	236654 20
KOMET® Basisdeel Ø DC 20 mm	236652 20
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 20	236656 20
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP	239655 8IP
KOMET® Basisdeel Ø DC 20 mm	236653 20
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP	239655 6IP