

**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 31 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 31
GTIN	4047109025639
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)×D.**
- **Centrerings door centreerpunt en geleidingsblokjes.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.**

Toepassing:

- **Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.**
- **Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.**
- **Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.**

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
---------------------	---

Wisselplaatschroevenset	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Basisdeelmaat	26
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304
Schroef voor basisdeel	239652 6IP2
Centreerpunt-maat	26
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	31
voor inch-Ø	1 7/32 inch
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal Type 26	236657 26
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 26	236655 26
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 26	236656 26
KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm	236654 26
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm	236652 26
Torx Plus®-klemmschroevenset10-delig Aandrijving 6IP	239655 6IP
Torx Plus®-klemmschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1	239655 8IP1
KOMET® Basisdeel Ø DC 26 mm	236653 26