

**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 42mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 42
GTIN	4047109025738
Artikelklasse	24L

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)×D.**
- **Centrerings door centreerpunt en geleidingsblokjes.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.**

**Toepassing:**

- **Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.**
- **Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.**
- **Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.**

**T.b.v.:**

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

**Levering:**

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	1
---------------------	---

ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304
Schroef voor basisdeel	239655 20IP1
Basisdeelmaat	40
Wisselplaatschroevenset	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Centreerpunt-maat	40
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	42
voor inch-Ø	1 21/32 inch
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

KOMET® Basisdeel Ø DC 40 mm	236654 40
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 40	236655 40
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP1	239655 20IP1
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP	239655 20IP
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 40	236656 40
KOMET® Basisdeel Ø DC 40 mm	236652 40
KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal Type 40	236657 40
KOMET® Basisdeel Ø DC 40 mm	236653 40
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2

239655 8IP2