

**VNMG 160408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VNMG 160408 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PQ

Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 590 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	PQ
Hoekradius	0,8 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien