

Garant**eco-QT-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DWLNR/L 2525X08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 103,5 mm

Onderlegplaat: 259031 19

Technische beschrijving

Plaatafmeting	8 mm
Koplengte L ₁	32 mm

Onderlegplaat	259031 19
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Klemstuk	259038 10
ISO-code houder	DWLNLR/L 2525X08
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	103,5 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 19	259031 19
Onderlegplaat	259218
Schroef voor onderlegplaat	259167
Onderlegplaat	259214
Spanklemstuk	259354
Onderlegplaat Type 11	259031 11
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500

