


VNMG 160408, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VNMG 160408 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	MQ

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien