

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/06 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistofoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeijs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PWLNR/L 1620X06

geschikte wisselplaat: WN.. 0604..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 30 mm

Totale lengte L: 77 mm

Onderlegplaat: 259031 9

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	PWLNR/L 1620X06
Koplengte L ₁	30 mm
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..

Onderlegplaat	259031 9
Kniehefboom	259015 6
Veer	259046 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 4
Totale lengte L	77 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom-schroef Type 4	259018 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom Type 6	259015 6
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Onderlegplaat Type 9	259031 9
Veer Type 2	259046 2