



## Accu-boorschroefmachine, Type: M12BDD2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines** krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

- **Met onderhoudsarme 4-polige DC-motor met hoog draaimoment.**
- **REDLINK™-elektronica – betrouwbaar belastingsmanagement met overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.**
- **Slechts 185 mm lang.**
- **19-Traps draaimomentinstelling plus boorstand.**

#### Voordeel:

Zeer compact, lengte slechts 185 mm.

#### Levering:

Inclusief 2x 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 en nr. 073840.

### Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in hout	22 mm
Typisch gebruik	Medium
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Motortype	4-polige motor
Maximaal draaimoment hard	30 Nm
Accucapaciteit	2 Ah
Gewicht	1,2 kg
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 10 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1500 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	M12BDD-202C
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Accuspanning	12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Boorschroefmachine

## Accessoires

Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC

Haakse schroefadapter Type WB1

073920 WB1