

**CC.T 060202, Soort: CA510**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Spaanbreker	GK
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien