

**Garant****CC.T 120404, Soort: CB7010**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120404 CB7010 Soort: CB7010  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Neventoepassing	M
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 240 m/min
Snij snelheid $v_c$ Neventoepassing	70 - 180 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CB7010
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien