

**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 60
GTIN	4047109081734
Artikelklasse	24L

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)×D.**
- **Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.**

**Toepassing:**

- **Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.**
- **Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.**
- **Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.**

**T.b.v.:**

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

**Levering:**

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	WOEX 080404
----------------------	-------------

Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239655 15IP (6,3 Nm)
Schroef voor basisdeel	239655 20IP2
Centreerpunt-maat	46
Basisdeelmaat	55
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	60
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

KOMET® Basisdeel Ø DC 55 mm	236652 55
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 46	236655 46
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 46	236656 46
KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal Type 46	236657 46
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP2	239655 20IP2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
KOMET® Basisdeel Ø DC 55 mm	236653 55
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
KOMET® Basisdeel Ø DC 55 mm	236654 55

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600