

**VNMG 160404, Soort: CA4515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	K
Spaanbreker	STD
Voeding f	0,05 - 0,7 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 360 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,75 - 3 mm
Soort	CA4515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien