

**CC.T 09T304, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min**Technische beschrijving**

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	GK
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Hoofdtoepassing	P

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien