

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/08 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251904 16/08
GTIN	4045197651129
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PWLNR/L 1620X08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 34 mm

Totale lengte L: 81 mm

Onderlegplaat: 259031 19

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 3
Plaatafmeting	8 mm
ISO-code houder	PWLNR/L 1620X08
Schachtgrootte	16 mm
Kniehefboomschroef	259018 3

Funcatiebreedte L_4	25 mm
Onderlegplaat	259031 19
Veer	259046 1
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Koplengte L_1	34 mm
Totale lengte L	81 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom-schroef Type 3	259018 3
Veer Type 1	259046 1
Onderlegplaat Type 19	259031 19
Kniehefboom Type 3	259015 3