

HOLEX®
VNMG 160404 Set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VNMG 160404 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 0,75 - 3,5 mm

Voeding f : 0,08 - 0,45 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PM
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,75 - 3,5 mm
Voeding f	0,08 - 0,45 mm/omw,

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal