

**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 63mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 63
GTIN	4047109081765
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)×D.**
- **Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.**

Toepassing:

- **Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.**
- **Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.**
- **Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.**

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239655 15IP (6,3 Nm)
-------------------------	----------------------

Aantal snijkanten Z	1
Basisdeelmaat	55
Centreerpunt-maat	46
ISO-code wisselplaat	WOEX 080404
Schroef voor basisdeel	239655 20IP2
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	63
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 46	236655 46
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal Type 46	236657 46
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 46	236656 46
KOMET® Basisdeel Ø DC 55 mm	236654 55
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
KOMET® Basisdeel Ø DC 55 mm	236652 55
KOMET® Basisdeel Ø DC 55 mm	236653 55
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP2	239655 20IP2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600