

**Garant**
**Digitale precisie-kotterset met spindelkop Ø 9,75 – 88,1 mm, Aansluiting: HSK63**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	237567 HSK63
GTIN	4045197816740
Artikelklasse	29W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Met **digitale spindelkop** nr. 237568, **digitale afleesunit** nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.

**Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.**

**Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in Ø.**

Ø-Instelling met uiterst geringe omkeerspelings door direct meetsysteem.

**Voor Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Toepassing:**

Voor kottersstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten **type CC..0602...**

**Levering:**

1 Spindelkop: Nr. 237568 HSK63

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

resp. 1 boorstang(max. uitdraailengte): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitale afleesunit: Nr. 237601

**Reservedeel:**

Wisselplaatschroef nr. 219830.

**Advies:**

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Inwendige koeling: ja

---

**Technische beschrijving**

Aansluiting	HSK63
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

---

**Accessoires**

Spindelkop Ø 9,75 – 88,1 mm Aansluiting HSK63	237568 HSK63
Verstelbare boorstang	237642
Boorstang	237632
Verstelbare boorstang	237640
Boorstang	237634
Boorstang	237636
Boorstang	237630
Wisselplaathouder voor bruggen	237565
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Set zonder opname Ø 9,75 – 88,1 mm	237599
Afleesunit Digitaal	237601