

Garant**Digitale precisie-kotterset met spindelkop Ø 9,75 – 88,1 mm, Aansluiting: BT40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **digitale spindelkop** nr. 237568, **digitale afleesunit** nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.

Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.

Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in Ø.

Ø-Instelling met uiterst geringe omkeerspelings door direct meetsysteem.

Voor Ø 9,75 – 88,1 mm

Toepassing:

Voor kottersstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten **type CC..0602...**

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237568 BT40

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

resp. 1 boorstang(max. uitdraailengte): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitale afleesunit: Nr. 237601

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Inwendige koeling: ja

Technische beschrijving

Aansluiting	BT40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

Boorstang	237632
Verstelbare boorstang	237640
Boorstang	237630
Boorstang	237636
Wisselplaathouder voor bruggen	237565
Boorstang	237634
Verstelbare boorstang	237642
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Spindelkop Ø 9,75 – 88,1 mm Aansluiting BT40	237568 BT40
Afleesunit Digitaal	237601
Set zonder opname Ø 9,75 – 88,1 mm	237599