

Garant
Precisie-kotterset Ø 9,75 – 30,1 mm, Aansluiting: BT40

Bestelgegevens

Bestelnummer	237566 BT40
GTIN	4045197816696
Artikelklasse	29W

Omschrijving
Uitvoering:

Met **digitale spindelkop** nr. 237568, **digitale afleesunit** nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.

Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.

Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in Ø.

Ø-Instelling met uiterst geringe omkeerspel door direct meetsysteem.

Voor Ø 9,75 – 30,1 mm

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten **type CC..0602...**

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237568 BT40

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitale afleesunit: Nr. 237601

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Inwendige koeling: ja

Technische beschrijving

Aansluiting	BT40
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081557 LR3
Batterijtype	LR3
Aantal inbegrepen batterijen	1
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Wisselplaathouder voor bruggen	237565
Boorstang	237636
Boorstang	237634
Boorstang	237630
Boorstang	237632
Spindelkop Ø 9,75 – 88,1 mm Aansluiting BT40	237568 BT40
Set zonder opname Ø 9,75 – 164 mm	237598
Afreesunit Digitaal	237601