

Garant**Micro-uitdraaikop Digitaal Ø 0,3 - 7,1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237493
GTIN	4045197816436
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.

Digitale uitdraaikoppen met **extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid** op **0,001 mm in Ø** via **digitale afleesunit nr. 237601** (apart bestellen).

Ø-Instelling met uiterst geringe omkeerspelings door direct meetsysteem.

Toepassing:

Met snij-inzetdeel nr. 237621, adapter nr. 237624 en snijplaat nr. 237625.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	25 mm
Ø D ₃	4 mm
Nuttige lengte L ₁	25 mm
Schacht-Ø D ₂	10 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

