

**Garant**
**Precisie-kotterset Ø 9,75 – 30,1 mm, Aansluiting: SK40**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	237566 SK40
GTIN	4045197816689
Artikelklasse	29W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Met **digitale spindelkop** nr. 237568, **digitale afleesunit** nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.

**Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.**

**Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in Ø.**

Ø-Instelling met uiterst geringe omkeerspel door direct meetsysteem.

**Voor Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Toepassing:**

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten **type CC..0602...**

**Levering:**

1 Spindelkop: Nr. 237568 SK40

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitale afleesunit: Nr. 237601

**Reservedeel:**

Wisselplaatschroef nr. 219830.

**Advies:**

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Inwendige koeling: ja

---

## Technische beschrijving

Aansluiting	SK40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

---

## Accessoires

Boorstang	237636
Wisselplaathouder voor bruggen	237565
Boorstang	237634
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
Boorstang	237630
Spindelkop Ø 9,75 – 88,1 mm Aansluiting SK40	237568 SK40
Boorstang	237632
Set zonder opname Ø 9,75 – 164 mm	237598
Afreesunit Digitaal	237601