

Garant**Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237602 HW50
GTIN	4045197816634
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in Ø via afleesunit nr. 237601.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Met opname nr. 237651 – 237656.

Opmerking:

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 104,9 tot 134,1.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	90 mm
geschikte wisselplaat	CC..09T3..
Aansluiting	HW50
Wisselplaatschroef	237606 Maat 2
Spindelbereik-Ø	66,9 - 87,1 mm
Inwendige koeling	ja

Producttype

Spindelgereedschap