

**Garant**
**Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW63**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	237602 HW63
GTIN	4045197816641
Artikelklasse	29W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**
**Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in Ø via afleesunit nr. 237601.**
**Toepassing:**

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Met opname nr. 237651 – 237656.

**Opmerking:**

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 104,9 tot 134,1.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CC..09T3..
Aansluiting	HW63
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	110 mm
Wisselplaatschroef	237606 Maat 2
Spindelbereik-Ø	86,9 - 116,1 mm
Inwendige koeling	ja

Producttype

Spindelgereedschap