

**Garant****Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW32****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 237602 HW32   |
| GTIN          | 4045197816610 |
| Artikelklasse | 29W           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in Ø via afleesunit nr. 237601.**

**Toepassing:**

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Met opname nr. 237651 – 237656.

**Opmerking:**

Wisselplaathouder 237604 1 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 104,9 tot 134,1.

**Technische beschrijving**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 66 mm          |
| Aansluiting                   | HW32           |
| geschikte wisselplaat         | CC..0602..     |
| Wisselplaatschroef            | 237606 Maat 1  |
| Spindelbereik-Ø               | 39,9 - 51,1 mm |
| Inwendige koeling             | ja             |

Producttype

Spindelgereedschap