

**Garant****Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237602 HW80
GTIN	4045197816658
Artikelklasse	29W

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in Ø via afleesunit nr. 237601.**

**Toepassing:**

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Met opname nr. 237651 – 237656.

**Opmerking:**

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 104,9 tot 134,1.

**Technische beschrijving**

Aansluiting	HW80
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	140 mm
geschikte wisselplaat	CC..09T3..
Wisselplaatschroef	237606 Maat 2
Spindelbereik-Ø	115,9 - 153,1 mm
Inwendige koeling	ja

Producttype

Spindelgereedschap