


CC.T 09T304, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CA6525 Soort: CA6525

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien