

Garant**CC.T 120408, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HU7310
GTIN	4045197668554
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien