

Garant**CC.T 09T304, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB7310
GTIN	4045197668035
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Spaanbreker	AM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien