

HEDI

Kabelproller voor F, B, PL, CZ, Type: 10N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081195 10N
GTIN	4003644016976
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Kabelproller met **geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting. Eenvoudige montage aan wand of plafond, met **150° zwenkbereik**.

Functie:

IP24: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar contact moet wel worden voorkomen.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Opmerking:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.

Technische beschrijving

Lengte	325 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Nominaal vermogen afgerold	2000 (16 A) W

Behuizingsmateriaal	Kunststof
Hoogte	275 mm
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Type	10N
Breedte	185 mm
Kabelopbouw	3G1,5
Kabellengte	10 m
Nominale spanning	250 V
IP-klasse	IP 24
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	E
Producttype	Kabeloproller