

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	CKJNR/L 2525M16
Klemstuk	259038 17
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
Onderlegplaat	259031 6
Verenset	259044 3
Veer	259046 3
geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor klemstuk	259021 3
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Spanklemstuk Type 17	259038 17
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Verenset10-delig Type 3	259044 3
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Veer Type 3	259046 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Onderlegplaat Type 6	259031 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600