

**Garant****CCGT 120402, Soort: HU7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	AM
Snedecondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe afwerking
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe afwerking

Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGT 120402
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien