

Garant**eco-QT-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251903 20/08
GTIN	4045197651075
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DWLNR/L 2025X08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 91 mm

Onderlegplaat: 259031 19

Technische beschrijving

ISO-code houder	DWLNR/L 2025X08
Plaatafmeting	8 mm

Onderlegplaat	259031 19
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Klemstuk	259038 10
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Koplengte L ₁	32 mm
Totale lengte L	91 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanklemstuk	259354
Onderlegplaat	259214
Spanklemstuk Type 10	259038 10
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
Onderlegplaat Type 11	259031 11
Onderlegplaat	259218
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 19	259031 19

Schroef voor onderlegplaat

259167