

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 3
Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L ₁	32 mm
Klemstuk	259038 17
Schroef voor klemstuk	259021 3
geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Functiebreedte L ₄	40 mm
Veer	259046 3
ISO-code houder	CKJNR/L 3232P16
Onderlegplaat	259031 6
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bit opname Totale lengte 50 mm	659874 50
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Spanklemstuk Type 17	259038 17
Verenset 10-delig Type 3	259044 3
Onderlegplaat Type 6	259031 6
Veer Type 3	259046 3
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600