



KNUX 160405R Set 10-delig, Soort: HBX130



Bestelgegevens

Bestelnummer	251050 HBX130
GTIN	4045197663771
Artikelklasse	22D

Omschrijving

KNUX 160405R Set 10-delig HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm

Voeding f : 0,2 - 0,7 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Hoekradius	0,5 mm
Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Voeding f	0,2 - 0,7 mm/omw,
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBX130
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien