

Garant**CC.T 120404, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	continu
Spaanbreker	AM
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien