

**DNMG 150612, Soort: CA4515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250798 CA4515
GTIN	4960664600656
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150612 CA4515 Soort: CA4515
Spaanbreker: STD
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,7 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 360 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	K
Voeding f	0,05 - 0,7 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	STD
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 360 m/min

Soort	CA4515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien