

**CCMT 060202, Soort: CA6525**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260190 CA6525
GTIN	4960664491766
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien