


**KOMET KUB Centron® boorkroon, Ø DC: 67mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236650 67
GTIN	4047109095304
Artikelklasse	24L

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Proceszeker tot 8 (9)×D.
- Centrerings door centreerpunt en geleidingsblokjes.
- Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
- Ø van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de Ø van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.

**Toepassing:**

- Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
- Met centreerpunt nr. 236655 – 236657.
- Met wisselplaat nr. 236740 – 237080.

**T.b.v.:**

Basisdeel nr. 236652 – 236654.

**Levering:**

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf Ø 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in Ø instelbaar).

**Technische beschrijving**

Centreerpunt-maat	65
Wisselplaatschroevenset	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Schroef voor basisdeel	239655 20IP3
ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304
Basisdeelmaat	65
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Centron®
Nominale Ø D	67
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP2	239655 8IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 65	236656 65
KOMET® Basisdeel Ø DC 65 mm	236653 65
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP3	239655 20IP3
KOMET® Basisdeel Ø DC 65 mm	236652 65
KOMET® Basisdeel Ø DC 65 mm	236654 65
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
KOMET KUB Centron® centreerpunt HSS Type 65	236655 65