


**KNUX 160405R Set 10-delig, Soort: HBX020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251090 HBX020
GTIN	4045197663993
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

KNUX 160405R Set 10-delig HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PG

Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 6 mm

Voeding  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PG
Hoekradius	0,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	1 - 6 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,2 - 0,7 mm/omw,
Spaangeleidingsgroef	3,2 mm
Soort	HBX020
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien