


KNUX 160405R Set 10-delig, Soort: HBX130

Bestelgegevens

Bestelnummer	251090 HBX130
GTIN	4045197664013
Artikelklasse	22D

Omschrijving

KNUX 160405R Set 10-delig HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MG

Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm

Snijdiepte a_p : 1 - 6 mm

Voeding f : 0,2 - 0,7 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	1 - 6 mm
Voeding f	0,2 - 0,7 mm/omw,
Spaangeleidingsgroef	3,2 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MG
Hoekradius	0,5 mm
Soort	HBX130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien